

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-emag-emmi-mf-30-p-289.html>



## Myjka ultradźwiękowa EMAG Emmi MF 30

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>3 840,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>3 121,95 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>60017</b>         |
| Kod EAN          | <b>4040513600997</b> |
| Producent        | <b>EMAG AG</b>       |

### Opis produktu

#### MYJKA ULTRADŹWIEKOWA EMMI MF 30

##### POLECANE ZASTOSOWANIE:

- Myjka jest idealnym wyborem dla laboratoriów, instytutów naukowych, placówek badawczych itp. ponieważ możliwość czyszczenia w dwóch częstotliwościach daje dużą elastyczność przydatną w przypadku czyszczenia przedmiotów o różnych rodzajach zabrudzenia
- Dla zakładów przemysłowych: do czyszczenia filtrów, końcówek maszyn itp. wszędzie tam gdzie jest zapotrzebowanie na oczyszczanie różnorodnie zabrudzonych przedmiotów
- Dla stomatologii; szczególnie dla gabinetów ortodontycznych, protetycznych, gdzie oprócz typowych narzędzi czyści się gipsy, cementy i inne zabrudzenia

##### CO MOŻNA ZANURZYĆ W MYJCE

- Tackę stomatologiczną z narzędziami
- Można zamontować pokrywę z jednym lub dwoma zawieszanymi pojemnikami w których można umieścić drobne narzędzi typu końcówki, wiertła stomatologiczne, aparaty ortodontyczne, protezy itp.
- Narzędzia kosmetyczne, fryzjerskie, podologiczne, chirurgiczne do 23 cm długości
- Elementy sprzętu laboratoryjnego
- Gaźniki motocyklowe, wtryskiwacze itp.
- Części rowerowe np. piasty, zębaki
- Płytki PCB, części komputerowe

##### WŁAŚCIWOŚCI MYJKI

- Zbiornik, obudowa i kosz wykonane ze stali szlachetnej, kwasoodpornej 1.4301 (AISI 304), wytłaczane bez żadnych spoiw
- Regulacja temperatury
- Regulacja czasu oraz możliwość pracy w trybie ciągłym
- Regulacja mocy czyszczenia
- Zawór odpływowy: dzięki niemu można łatwo i bez przenoszenia myjki wymienić płyn czyszczący.
- Możliwość zamontowania pokrywy z jednym lub dwoma zawieszonymi pojemnikami
- **Możliwość pracy w dwóch częstotliwościach: 20 khz i 40 khz**

1. Ustawienie **20 kHz** sprawia że ogniska kawitacji rozmieszczone są rzadziej, ale pęcherzyki powietrza są większe i powodują silniejsze fale ciśnienia. Takie ustawienie pozwala na skuteczne odrywanie od powierzchni przedmiotu cząsteczek brudu które silniej do niej przywierają.
2. Ustawienie **40 kHz** daje gęściej rozmieszczone ogniska kawitacji i mniejsze pęcherzyki - fale ultradźwiękowe są wówczas słabsze, ale większa liczba pęcherzyków sprawia że czyszczenie jest dokładniejsze i fale ultradźwiękowe łatwiej wnikają w niewielkie zagłębienia i trudno dostępne obszary. Efekt czyszczenia jest też bardziej równomierny.

##### **Koszyk i pokrywka w komplecie**

##### **ZDJĘCIE:**



#### DANE TECHNICZNE - EMMI MF 30:

Pojemność: **3,0 l**

Pojemność robocza: **2,4 l**

Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **265 x 165 x 225 mm**

Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **238 x 138 x 100 mm**

Wymiary kosza (dł x szer x gł): **220 x 120 x 60 mm**

Moc ultradźwięków: **280 W**

Częstotliwość: **20/40 kHz**

Regulacja mocy: **Czterostopniowa (40% / 60% / 80% 100%)**

Regulacja temperatury: **20-80 °C**

Moc grzałek: **120 W**

Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna 1.4301**

Materiał obudowy: **Stal nierdzewna 1.4301**

Materiał kosza: **Stal nierdzewna 1.4301**

Akcesoria w komplecie: **Kosz, Pokrywa, 100 ml. koncentratu czyszczącego EM-80**

Stopień ochrony: **IP 32**

Zawór odpływowy: **3/8"**

Ciężar całkowity: **5.7 kg**

Zasilanie: **220 - 240 V**

Sterowanie: **Analogowe**

Funkcja odgazowania (Degass): **Nie**

Funkcja homogenizacji (Sweep): **Tak**

