

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjka-ultradzwiekowa-emmi-120-hc-plus-p-462.html>

## Myjka ultradźwiękowa Emmi-120 HC Plus

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena brutto    | <b>7 850,00 zł</b> |
| Cena netto     | <b>6 382,11 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>    |
| Kod producenta | <b>18052</b>       |
| Producent      | <b>EMAG AG</b>     |

### Opis produktu

#### MYJKA ULTRADŹWIEKOWA EMMI 120 HC Plus

##### OPIS:

Emmi- 120 HC Plus to uniwersalne, profesjonalne rozwiązanie do dokładnego czyszczenia ultradźwiękowego.

Dzięki przestronnej wannie z koszem o pojemności 10,3 litra można łatwo i bardzo dokładnie oczyścić nawet najbardziej odporne zabrudzenia na przedmiotach o różnorodnych, czasem skomplikowanych kształtach.

Zestaw zawiera również GRATIS 500 ml koncentratu wzmacniającego efekt czyszczenia

Myjka Emmi-120 HC Plus jest wyposażona w zaawansowane funkcje dla uzyskania doskonałych rezultatów przy minimalnym wysiłku.

Timer od 1 do 60 minut oraz możliwość pracy w trybie ciągłym pozwala łatwo dostosować czas pracy do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, regulacja temperatury od 30 do 80 °C oraz regulator mocy w zakresie 40/60/80/100% umożliwiają precyzyjne dostosowanie parametrów czyszczenia do rodzaju zabrudzeń.

Sweeptechnik zapewnia wzrost mocy ultradźwięków poprzez różne częstotliwości, a funkcja Degas usuwa gaz z wody przed rozpoczęciem czyszczenia, zapewniając optymalną wydajność.

Dodatkowo, funkcja Pulse podwaja moc ultradźwięków co 2 sekundy, co pozwala na skuteczne usuwanie nawet najbardziej uporczywych zanieczyszczeń.

Dzięki wykonaniu z wysokiej jakości stali nierdzewnej oraz solidnej konstrukcji myjka jest bardzo wytrzymała oraz łatwa w obsłudze. Praktyczny wyłącznik, ergonomiczny kształt oraz wygodne wymiary (595 x 185 x 355 mm) sprawiają, że korzystanie z urządzenia jest intuicyjne i komfortowe.

##### ZASTOSOWANIE:

- W warsztatach mechanicznych, gdzie konieczne jest czyszczenie większych elementów maszyn i urządzeń lub w zakładach świadczących usługi w tym zakresie.
- W zakładach produkcyjnych, gdzie regularne czyszczenie części maszyn jest niezbędne, aby uniknąć przestojów produkcyjnych - czyszczenie ultradźwiękowe jest znacznie szybsze niż tradycyjne metody, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu.
- W laboratoriach - możliwość montażu czterech zawieszanych kubków i regulacja mocy daje duże możliwości przy czyszczeniu narzędzi i sprzętu laboratoryjnego.
- W innych gabinetach medycznych, takich jak np. protetyczne, ortodontyczne, chirurgiczne itp.
- Dla serwisów komputerowych i GSM do czyszczenia obudowy, elektroniki, płyt PCB, kart graficznych, dźwiękowych.

##### CO MOŻNA ZANURZYĆ W MYJCE

- Całą tacę narzędzi używanych w gabinetach stomatologicznych, protetycznych, ortodontycznych, chirurgicznych.
- Gaźniki motocyklowe samochodowe, skrzynie biegów quadów, traktorków ogrodowych, aut, motocykli
- Płytę główną ITX w całości.



- Biżuterię, monety, medale, części mechanizmów zegarów
- Wtryskiwacze do różnych silników
- Narzędzia kosmetyczne, podologiczne, do stylizacji paznokci, fryzjerskie.

#### **WŁAŚCIWOŚCI MYJKI**

- Zbiornik, obudowa i kosz wykonane ze stali szlachetnej, kwasoodpornej 1.4301 (AISI 304), bez użycia spoiw.
- Regulacja temperatury.
- Regulacja czasu oraz możliwość pracy w trybie ciągłym.
- Regulacja mocy czyszczenia.
- Zawór odpływowy umożliwiający łatwą wymianę płynu czyszczącego bez przenoszenia myjki. Rurka odpływowa (1m) w komplecie.
- Możliwość montażu czterech pojemników wsadowych, co szczególnie przydatne jest w gabinetach stomatologicznych, laboratoriach

#### **DANE TECHNICZNE:**

Pojemność: **10,3 l**

Pojemność robocza: **9,0 l**

Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys): **595 x 185 x 355 mm**

Wymiary zbiornika (dł x szer x gł): **500 x 135 x 150 mm**

Wymiary kosza (dł x szer x gł): **460 x 95 x 105 mm**

Moc ultradźwięków: **480 W**

Rozmiar oczek kosza: **Ø 14mm**

Częstotliwość: **27 kHz**

Ilość przetworników: **2**

Regulacja mocy: **Czterostopniowa (40/60/80/100%)**

Zakres regulacji czasu: **1-60 minut lub tryb pracy ciągłej**

Regulacja temperatury: **30-80 °C**

Moc grzałek: **400 W**

Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna 1.4301**

Materiał obudowy: **Stal nierdzewna 1.4301**

Materiał kosza: **Stal nierdzewna 1.4301**

Akcesoria w komplecie: **Kosz, Pokrywa, 100 ml. koncentratu czyszczącego EM-80**

Stopień ochrony: **IP 32**

Ciężar całkowity: **8,2 kg**

Zasilanie: **220 - 240 V**

Sterowanie: **Analogowe**

Funkcja odgazowania (Degass): **Nie**

Funkcja homogenizacji (Sweep): **Nie**