

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/myjnia-ultradzwiekowa-bandelin-sonorex-ze-1032-dt-p-479.html>

Myjnia ultradźwiękowa Bandelin Sonorex ZE 1032 DT



Dostępność	Zapytaj o dostępność (towar na zamówienie)
Numer katalogowy	3223
Producent	Bandelin Electronics

Opis produktu

MYJNIA ULTRADŹWIEKOWA BANDELIN SONOREX ZE 1032 DT: Zaawansowana Technologia Czyszczenia

Myjki ultradźwiękowe Bandelin SONOREX to innowacyjne urządzenia czyszczące, które wykorzystują zaawansowaną technologię kawitacji wyzwalaną przez ultradźwięki o niskiej częstotliwości. Dzięki temu skutecznie usuwają zanieczyszczenia z różnorodnych powierzchni.

Jak Działa Kawitacja w Myjkach Ultradźwiękowych?

Piezoelektryczne układy oscylacyjne umieszczone na dnie stalowej wanny generują ultradźwięki wytwarzające silne wahania ciśnienia w wodzie z dodatkiem koncentratu czyszczącego. Pod wpływem ultradźwięków w cieczy tworzą się obszary o niskim ciśnieniu, gdzie powstają pęcherzyki kawitacji. Gdy ciśnienie otoczenia wzrasta pęcherzyki zapadają się, generując intensywne mikroprzepływy, które skutecznie usuwają zanieczyszczenia z najbardziej ukrytych i niedostępnych miejsc.

Myjka Ultradźwiękowa Bandelin Sonorex ZE 1032 DT: Idealne Rozwiązanie do Montażu w Błacie

Myjki ultradźwiękowe do montażu w błacie, takie jak Bandelin Sonorex ZE 1032 DT oferują użytkownikom wygodę, oszczędność miejsca i funkcjonalność. Dzięki kompaktowej konstrukcji i prostemu montażowi, te urządzenia doskonale integrują się z każdym miejscem pracy, tworząc wygodny i estetyczny obszar roboczy.

Zalety Montażu w Błacie:

- Oszczędność Miejsca:** Kompaktowy design myjek ultradźwiękowych pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, co jest kluczowe w ograniczonych miejscach pracy.
- Estetyczny Wygląd:** Montaż w błacie zapewnia schludny i profesjonalny wygląd miejsca pracy, co jest istotne w branżach takich jak medycyna, laboratoria czy przemysł elektroniczny.
- Wygoda i Praktyczność:** Łatwy dostęp do urządzenia oraz intuicyjna obsługa sprawiają, że codzienne użytkowanie myjek jest niezwykle wygodne i praktyczne.

Efektywne Czyszczenie Dzięki Dodatkowym Przetwornikom

Dodatkowe przetworniki ultradźwiękowe umieszczone na ścianach myjki SONOREX ZE 1032 znacznie zwiększają efektywność czyszczenia. Dzięki nim ultradźwięki działają równomiernie na wszystkie powierzchnie czyszczonych przedmiotów, co jest szczególnie istotne w przypadku przedmiotów o bardzo złożonym kształcie.

Standardowe rozwiązania często nie są wystarczające do dokładnego wyczyszczenia takich obiektów, ale dzięki dodatkowemu wyposażeniu gwarantuje precyzyjne i efektywne czyszczenie, niezależnie od stopnia trudności w dotarciu do wszystkich zakamarków wymagających czyszczenia.

Technologia SweepTec®: Homogeniczne Pole Ultradźwiękowe

Innowacyjną technologię SweepTec® zmienia częstotliwość ultradźwięków wokół wartości roboczej.

Dzięki temu w całej objętości myjki powstaje wyjątkowo homogeniczne pole ultradźwiękowe, co zapewnia optymalne rezultaty czyszczenia. Częstotliwość robocza jest dostosowywana w zależności od stopnia załadowania, poziomu napełnienia, temperatury i rodzaju cieczy czynnej, co gwarantuje efektywne działanie w różnych warunkach.

Zalety Myjek Ultradźwiękowych Bandelin SONOREX ZE 1032 DT:

- Efektywne Usuwanie Zanieczyszczeń: Technologia kawitacji skutecznie usuwa nawet najtrudniejsze zanieczyszczenia.



- Technologia SweepTec®: Zapewnia równomierne rozprzowanie ultradźwięków, gwarantując jednolite i efektywne czyszczenie.
 - Regulacja Częstotliwości Roboczej: Dostosowanie częstotliwości w zależności od warunków pracy optymalizuje proces czyszczenia.
 - Intuicyjna Obsługa: Myjka wyposażona jest w cyfrowe elementy sterujące na panelu przednim.
 - Higieniczne Użytkowanie: Pochylone dno i zaokrąglone rogi wanny ułatwiają opróżnianie i pielęgnację urządzenia.
 - Wysoki Komfort Pracy: Oznaczenie bezpiecznego poziomu napełnienia wanny zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
 - Dodatkowe Przetworniki zamontowane w ścianach myjki gwarantują maksymalną siłę ultradźwięków
- Myjki ultradźwiękowe Bandelin Sonorex ZE 1031 DT są szeroko stosowane w różnych branżach, takich jak przemysł medyczny, elektroniczny, motoryzacyjny i wiele innych. Są idealne do czyszczenia narzędzi chirurgicznych, komponentów elektronicznych, części samochodowych i wielu innych przedmiotów wymagających precyzyjnego czyszczenia.

DANE TECHNICZNE:

Pojemność: **29**

Pojemność robocza:: **20**

Zakres regulacji czasu: **1-15 minut lub tryb pracy ciągłej**

Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna 1.4404**

Materiał kosza: **Stal nierdzewna**

Ciężar całkowity: **24.5**

Funkcja homogenizacji (Sweep): **Tak**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pokrywa: Bez pokrywy , MD 16

Koszyk: Bez kosza , MK 16 B